

Garant
CNMM 120416, Soort: HB7120-1


Bestelgegevens

Bestelnummer	250455 HB7120-1
GTIN	4045197928054
Artikelklasse	21G

Omschrijving

CNMM 120416 HB7120-1 Soort: HB7120-1
 Spaanbreker: VR
 Snijdiepte a_p : 2 - 8 mm
 Voeding f : 0,4 - 1,2 mm/omw,
 Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 60 - 210 m/min

Technische beschrijving

Snedeccondities	continu
Soort	HB7120-1
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	2 - 8 mm
Spaanbreker	VR
Voeding f	0,4 - 1,2 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	60 - 210 m/min

Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	1,6 mm
ISO-code wisselplaat	CNMM 120416
Aantal wisselingen/snijanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien