

**Garant****SNMG 150608, Soort: HB7120-1**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	251230 HB7120-1
GTIN	4045197928153
Artikelklasse	21G

## Omschrijving

SNMG 150608 HB7120-1 Hoekradius: 0,8 mm  
Soort: HB7120-1  
Spaanbreker: VM  
Snijdiepte  $a_p$ : 0,5 - 4 mm  
Voeding  $f$ : 0,1 - 0,4 mm/omw,  
Snijsnelheid  $v_c$  Hoofdtoepassing: 80 - 260 m/min

## Technische beschrijving

Hoekradius	0,8 mm
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte $a_p$	0,5 - 4 mm
Snijsnelheid $v_c$ Hoofdtoepassing	80 - 260 m/min
Voeding $f$	0,1 - 0,4 mm/omw,
Snedecndities	continu
Soort	HB7120-1

Spaanbreker	VM
Fijn/ruw-indeling	Vorbewerken
Snijmateriaal	HM
ISO-code wisselplaat	SNMG 150608
Aantal wisselingen/snijanten	8
Producttype	Wisselplaat voor het draaien