

ROLLER**Pijpbuigapparaat 'Arcus' met segmenten in draagkoffer, Voor uitwendige pijp-Ø: 12-22mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	822010 12-22
GTIN	4044942096673
Artikelklasse	84C

Omschrijving**Uitvoering:**

Buigsegmenten en glij schoenen zijn vervaardigd van **glasvezelversterkte polyamide**, d.w.z. zeer resistent en licht tegelijk. De buigsegmenten voor de verschillende pijp-Ø zijn verwisselbaar. Het pijpbuigapparaat kan in de bankschroef bevestigd of los met de hand worden bediend.

Toepassing:

Voor het buigen van zowel zachte als harde koperen pijpen, thermisch geïsoleerde koperen pijpen, stalen pijpen, evenals aluminium pijpen en VA-pijpen met een uitwendige diameter van 10 – 22 mm (voor VA-pijpen 12–18mm). Buighoek tot 180°. (Maximale wanddikte van de pijpen 1,5 mm, zacht koper maximaal 3 mm, VA maximaal 1,5 mm).

Inhoud:

Pijpbuigapparaat: 1 st.

Resp. 1 buigsegment voor uitwendige pijp-Ø: 12; 15; 18; 22 mm

Resp. 1 glij schoen voor uitwendige pijp-Ø: 12; 15; 18; 22 mm

Levering:

Bestaande uit buigaandrijving van gehard staal, borgpen, 4 buigsegmenten, 4 glij schoenen en speciale buigspray in plaatstalen draagkoffer.

Technische beschrijving

Aantal glijschoenen	4
Aantal buigsegmenten	4
Aantal pijpbuigapparaten	1
voor uitwendige pijp-Ø	12; 15; 18; 22 mm
Aanduiding gevaarlijke stoffen	GHS02: Vlam
Verpakking	Plaatstalen koffer
maximale buighoek	180 graden
Materiaal buigsegment	glasvezelversterkt polyamide
Materiaal glijschoen	glasvezelversterkt polyamide
Producttype	Buigapparaat

Accessoires

Buigsegment Voor uitwendige pijp-Ø 18 mm	822110 18
Glijschoen Voor uitwendige pijp-Ø 18 mm	822120 18
Buigsegment Voor uitwendige pijp-Ø 22 mm	822110 22
Glijschoen Voor uitwendige pijp-Ø 15 mm	822120 15