

Garant**DNMG 150412, Soort: HB7140-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250869 HB7140-1
GTIN	4045197928757
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150412 HB7140-1 Soort: HB7140-1
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 50 - 210 m/min

Technische beschrijving

Hoekradius	1,2 mm
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Soort	HB7140-1
Snijmateriaal	HM
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Spaanbreker	VG
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	50 - 210 m/min

Snedeccondities	licht onderbroken
Hoofdtoepassing	M
Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
ISO-code wisselplaat	DNMG 150412
Aantal wisselingen/snijkanen	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien