

Garant**DNMG 150412, Soort: HB7120-1**

Bestelgegevens

Bestelnummer	250869 HB7120-1
GTIN	4045197928740
Artikelklasse	21G

Omschrijving

DNMG 150412 HB7120-1 Soort: HB7120-1
Spaanbreker: VG
Snijdiepte a_p : 1,5 - 6 mm
Voeding f : 0,25 - 0,6 mm/omw,
Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing: 70 - 240 m/min

Technische beschrijving

Snijdiepte a_p	1,5 - 6 mm
Hoofdtoepassing	M
Spaanbreker	VG
Snijmateriaal	HM
Snedecondities	continu
Fijn/ruw-indeling	Nabewerken
Hoekradius	1,2 mm

Snij snelheid v_c Hoofdtoepassing	70 - 240 m/min
Soort	HB7120-1
Voeding f	0,25 - 0,6 mm/omw,
Coating	gecoat
ISO-code wisselplaat	DNMG 150412
Aantal wisselingen/snij kanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het draaien