



Hydraulische pijpbuiger, Type: 3/8-2



Bestelgegevens

Bestelnummer	821150 3/8-2
GTIN	095691365187
Artikelklasse	83R

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste hydraulische pijpbuiger met gesloten hydraulisch systeem en terughaalveer voor betere zuigercontrolle. Glijstukken en buigsegmenten van gietijzer, krachtige zuiger met persdruk 450 bar. Hoogwaardige zuigerafdichtingen voorkomen lekkage en verlengen de levensduur. Glijstukken met buighoekaanduiding. Betrouwbaar buigen van de pijpen door gesloten systeem. De speciale hefboomuitvoering beschermt tegen overbelasting. Levering in afsluitbare houten box.

Toepassing:

Voor het buigen van verzinkte en zwarte stalen pijpen, en voor gaspijpen (3/8 inch – 2 inch). Buighoek tot 90°, pijpen tot maximaal 5,5 mm wanddikte (2 inch-pijp). Gebruiksvriendelijke bediening dankzij lange zuigerslag bij het pompen. Universeel gebruik in machinebouw en installatietechniek, werkzaamheden aan leidingsystemen, bankwerkerij etc.

Inhoud:

Resp. 1 buigsegment nr. 821155: Maat 3/8; 1/2; 3/4; 1; 1.1/4; 1.1/2; 2

Glijstuk nr. 821156: 2 st.

hydraulische pijpbuiger: 1 st.

Wielen: 3 st.

Technische beschrijving

Aantal buigsegmenten	7
----------------------	---

Aantal glijstukken	2
Buigradius (midden pijp)	45; 50; 65; 100; 130; 150; 200 mm
Aantal wielen	3
Aantal hydraulische pijpbuigers	1
voor nominale buismaat	3/8 – 2 inch
maximale wanddikte	5,5 mm
maximale buighoek	90 graden
Producttype	Buigapparaat

Accessoires

Buigsegment Type 1.1/4	821155 1.1/4
Buigsegment Type 3/8	821155 3/8
Buigsegment Type 1/2	821155 1/2
Buigsegment Type 3/4	821155 3/4
Buigsegment Type 2	821155 2
Glijstuk	821156
Buigsegment Type 1.1/2	821155 1.1/2
Buigsegment Type 1	821155 1