

ROLLER**Eenhands-pijpbuigset in plaatstalen koffer****Bestelgegevens**

Bestelnummer	821200
GTIN	4044942026359
Artikelklasse	84C

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste buigaandrijving van spuitgietaluminium met mechanische tandstangvoeding (snelvoeding en snelterugloop), een universele glijstukdrager, inclusief glijstuk en buigsegmenten van glasvezelversterkte polyamide. Buighoek tot 180° mogelijk.

Toepassing:

Voor het buigen van zachte, ommantelde koperen pijpen, ommantelde stalen pijpen (persfittingsysteem), Mapress C-staal, precisiestalen pijpen DIN2391 – 2394 zacht, blank of ommanteld, en composietpijpen (persfittingsystemen).

Inhoud:

Buigaandrijving: 1 st.

Universeel glijstuk: 1 st.

Resp. 1 buigsegment voor uitwendige pijp-Ø: Maat 12; 15; 18; 22 mm

Buigradius (midden pijp): Maat 36; 55; 72; 86 mm

Technische beschrijving

Buigradius (midden pijp)	36 mm
Buigradius (midden pijp)	55 mm
Buigradius (midden pijp)	72 mm
Buigradius (midden pijp)	86 mm
Aantal buigaandrijvingen	1

Aantal buigsegmenten	4
maximale buighoek	180 graden
Materiaal buigaandrijving	Spuitgietaluminium
Producttype	Buigapparaat