

**Garant****Bek met positioneerstiften, Voor bekbreedte: 125mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	362627 125
GTIN	4045197928283
Artikelklasse	31S

## Omschrijving

### Uitvoering:

- **Staal gehard, getenifeerd gasnitreerd (tolerantie  $\pm 0,01$  mm).**
- **Eenvoudige montage op de machineklem.**
- **Mechanisch indrukken van de pennen.**
- **Persluchtbediening via ventielen aan beide zijden.**
- **Geen verschil tussen vaste en mobiele bek.**
- **5,5 bar vereiste luchtdruk**

### Toepassing:

Snel ombouwen voor verschillende bewerkingen.

- **Positiefixatie snel en absoluut herhalingsnauwkeurig.**
- **Geen tijdrovend hanteren van beschermingsstrips.**

### T.b.v.:

**GARANT-NC** nr. 360510; 360465; 361290.

**HOLEX** Nr. 362010.

**Allmatic** nr. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 en met spanbekken nr. 361400 – 361620.

### Levering:

Inclusief 1 bevestigingsbout.

## Technische beschrijving

Geschikt voor kleurcode	TC
Geschikt voor kleurcode	HiPo
Geschikt voor kleurcode	LC-GARANT
Geschikt voor kleurcode	LCV125G
Geschikt voor kleurcode	HD-HOLEX
Geschikt voor kleurcode	HD-Allmatic
Geschikt voor kleurcode	Titan2/TitanSense
Geschikt voor kleurcode	LC
Geschikt voor kleurcode	NC8
Producttype	Bankschroefbekken

---

## Accessoires

Reservepennen, 10-delig Type 1	362629 1
--------------------------------	----------