

Garant**Bek met positioneerstiften, Voor bekbreedte: 160mm**

Bestelgegevens

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 362627 160 |
| GTIN | 4045197928290 |
| Artikelklasse | 31S |

Omschrijving

Uitvoering:

- **Staal gehard, getenifeerd gasnitreerd (tolerantie $\pm 0,01$ mm).**
- **Eenvoudige montage op de machineklem.**
- **Mechanisch indrukken van de pennen.**
- **Persluchtbediening via ventielen aan beide zijden.**
- **Geen verschil tussen vaste en mobiele bek.**
- **5,5 bar vereiste luchtdruk**

Toepassing:

Snel ombouwen voor verschillende bewerkingen.

- **Positiefixatie snel en absoluut herhalingsnauwkeurig.**
- **Geen tijdrovend hanteren van beschermingsstrips.**

T.b.v.:

GARANT-NC nr. 360510; 360465; 361290.

HOLEX Nr. 362010.

Allmatic nr. 360405; 360600; 360605; 361180; 361202; 361302; 361304; 362250; 362350 en met spanbekken nr. 361400 – 361620.

Levering:

Inclusief 1 bevestigingsbout.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Geschikt voor kleurcode | HD-HOLEX |
| Geschikt voor kleurcode | LC |
| Geschikt voor kleurcode | TC |
| Geschikt voor kleurcode | HD-Allmatic |
| Geschikt voor kleurcode | HiPo |
| Geschikt voor kleurcode | Titan2/TitanSense |
| Geschikt voor kleurcode | NC8 |
| Producttype | Bankschroefbekken |

Accessoires

| | |
|--------------------------------|----------|
| Reservepennen, 10-delig Type 1 | 362629 1 |
|--------------------------------|----------|