



## Hydraulische pijpbuiger, Type: 3/8-1.1/4



### Bestelgegevens

Bestelnummer	821150 3/8-1.1/4
GTIN	95691403834
Artikelklasse	83R

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Robuuste hydraulische pijpbuiger met gesloten hydraulisch systeem en terughaalveer voor betere zuigercontrole. Glijstukken en buigsegmenten van gietijzer, krachtige zuiger met persdruk 450 bar. Hoogwaardige zuigerafdichtingen voorkomen lekkage en verlengen de levensduur. Glijstukken met buighoekaanduiding. Betrouwbaar buigen van de pijpen door gesloten systeem. De speciale hefboomuitvoering beschermt tegen overbelasting. Levering in afsluitbare houten box.

#### Toepassing:

Voor het buigen van verzinkte en zwarte stalen pijpen, en voor gaspijpen (3/8 inch – 2 inch). Buighoek tot 90°, pijpen tot maximaal 5,5 mm wanddikte (2 inch-pijp). Gebruiksvriendelijke bediening dankzij lange zuigerslag bij het pompen. Universeel gebruik in machinebouw en installatietechniek, werkzaamheden aan leidingsystemen, bankwerkerij etc.

#### Inhoud:

Resp. 1 buigsegment nr. 821155: Maat 3/8; 1/2;3/4; 1; 1.1/4

Glijstuk nr. 821156: 2 st.

hydraulische pijpbuiger: 1 st.

Wielen: 3 st.

### Technische beschrijving

Aantal hydraulische pijpbuigers	1
---------------------------------	---

Aantal wielen	3
Buigradius (midden pijp)	45; 50; 65; 100; 130 mm
Aantal buigsegmenten	5
Aantal glijstukken	2
voor nominale buismaat	3/8 – 1.1/4 inch
maximale wanddikte	5,5 mm
maximale buighoek	90 graden
Producttype	Buigapparaat

---

## Accessoires

Buigsegment Type 1.1/4	821155 1.1/4
Glijstuk	821156
Buigsegment Type 3/4	821155 3/4
Buigsegment Type 1/2	821155 1/2
Buigsegment Type 3/8	821155 3/8
Buigsegment Type 1	821155 1