



Digitale beugelschroefmaat met meetpunt, Meetbereik: 0-25mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	421726 0-25
GTIN	4045197928917
Artikelklasse	42B

Omschrijving

Uitvoering:

Goed afleesbare digitale weergave met extra analoge aflezing. Robuuste metalen behuizing. Roterende meetspindel, HM-uitgeruste meetvlakken

Functie:

IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Levering:

Inclusief 1 batterij nr. 081560 maat 357

Meettrommelindeling: 1/50

IP-klasse: IP 54

Kalibratie: B1

Aflezing: 0,001 mm

Aflezing: 0,00005 inch

Maximale afwijking: 4 µm

Technische beschrijving

Aflezing	0,001 mm
Aflezing	0,00005 inch
Kalibratie	B1
Aantal inbegrepen batterijen	1
Maximale afwijking	4 µm
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 357

IP-klasse	IP 54
Energievoorziening	Batterijvoeding
Norm	DIN 863
Meettechniek	Digitaal
Verpakking	stevige box
Aflezingsomschakelbaar	mm / inch
Meettrommelindeling	1/50
Producttype	Beugelschroefmaat

Dienstverlening

Kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	012050 25
DAkKS-kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	012060 100
Merken Laseropschrift Type	018940
Kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 25 mm	022000 25
DAkKS-kalibratie Beugelschroefmaat Maximaal meetbereik 100 mm	022010 100

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357	081560 357
-----------------------------------------------	------------