

Garant**Miniboorstang HM, rechts, Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d: 29/8mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270006 29/8
GTIN	4045197928979
Artikelklasse	21V

Omschrijving**Uitvoering:**

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

- **Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.**
- **Eenvoudig wisselen van snijplaten.**

Technische beschrijving

Totale lengte L	95 mm
Plaatafmeting	08 mm
Spanhoogte L ₂	11,5 mm
Wisselplaatschroef	279815 11
Koplengte L ₁	29 mm
Schacht-Ø D _s	12 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX10	674248 TX10
Momentschroevendraaijermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500