

Garant**Miniboorstang HM, rechts, Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d: 42/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Artikelklasse	21V

Omschrijving**Uitvoering:**

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

- **Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.**
- **Eenvoudig wisselen van snijplaten.**

Opmerking:

Alleen voor uitdraaien en afschuinen!

Technische beschrijving

Spanhoogte L ₂	11,5 mm
Totale lengte L	100,5 mm
Plaatafmeting	06 mm
Koplengte L ₁	42 mm
Wisselplaatschroef	279815 10
Serie	Mini
Schacht-Ø D _s	12 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

Accessoires

Momentschroevendraaiert met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8