

**Garant****Miniboorstang HM, rechts, Afkoppellengte L 1/plaatafmeting d: 42/6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270006 42/6
GTIN	4045197928962
Artikelklasse	21V

**Omschrijving****Uitvoering:**

Trillingsarme HM-schacht met gesoldeerde stalen kop en geharde plaatpassing.

- **Aan kopse kant vastgeschroefde HM-snijplaat, vormgebonden krachtoverbrenging door kopvertanding.**
- **Eenvoudig wisselen van snijplaten.**

**Opmerking:**

**Alleen** voor uitdraaien en afschuinen!

**Technische beschrijving**

Spanhoogte L <sub>2</sub>	11,5 mm
Totale lengte L	100,5 mm
Plaatafmeting	06 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	42 mm
Wisselplaatschroef	279815 10
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	ja
Producttype	Boorstang

**Accessoires**

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500