

Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 12/11mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261109 12/11
GTIN	4045197929112
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Funcatiebreedte L ₄	16 mm
Schachtgrootte	12 mm
Totale lengte L	80 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Plaatafmeting	11 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
ISO-code houder	SVJBR/L 1212F11
Koplengte L ₁	21,5 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500