

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/11 mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	261108 12/11
GTIN	4045197929105
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Schachtgrootte	12 mm
geschikte wisselplaat	VB.. 1103..
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Functiebreedte L ₄	16 mm
Koplengte L ₁	21,5 mm
Plaatafmeting	11 mm
ISO-code houder	SVJBR/L 1212F11
Totale lengte L	80 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	93 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8

674248 TX8

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500