

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 12/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260000 12/09
GTIN	4045197929143
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Schachtgrootte	12 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	16 mm
Koplengte L <sub>1</sub>	19 mm
ISO-code houder	SCSCR/L 1212F09
Totale lengte L	80 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	9 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500