

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 8/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260000 8/06
GTIN	4045197929129
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	10 mm
Schachtgrootte	8 mm
Totale lengte L	60 mm
Koplengte L ₁	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Plaatafmeting	6 mm
ISO-code houder	SCSCR/L 0808D06
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500