

Garant**Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260000 16/09
GTIN	4045197929150
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

ISO-code houder	SCSCR/L 1616H09
Functiebreedte L ₄	20 mm
Koplengte L ₁	20 mm
Plaatafmeting	9 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 2
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Onderlegplaat	269005 1
Totale lengte L	101 mm
Schachtgrootte	16 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500