

**Garant****Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 25/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260000 25/12
GTIN	4045197929198
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	SCSCR/L 2525M12
Onderlegplaat	269005 6
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Schachtgrootte	25 mm
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Koplengte L <sub>1</sub>	27 mm
Plaatafmeting	12 mm
Totale lengte L	151 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500