

Garant**Volprofielplaat 30° buiten rechts, HB7125, Aantal gangen / inch: 8****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 270960 8 |
| GTIN | 4045197929228 |
| Artikelklasse | 21J |

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|------------|
| Aantal gangen/inch | 8 |
| Snijmateriaal | HM |
| Inzetsoort | rechts |
| Binnen-/buitentoepassing | buiten |
| Wisselplaatprofiel | Volprofiel |
| Soort | HB7125 |
| Draadsoort | RD |
| Draadsoort | RD-LH |
| Schroefdraadnorm | DIN 405 |
| Flankhoek rond | 30 graden |
| Dikte | 3,6 mm |
| Plaatafmeting L | 16 mm |

Producttype

Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

| | Geschiktheid | V_c | ISO-code |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| RVS < 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | M |
| RVS > 900 N/mm ² | geschikt | 120 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | geschikt | 60 m/min | S |
| Continu | geschikt | | |
| Onregelmatig | geschikt | | |
| Onderbroken | geschikt | | |
| nat maximaal | geschikt | | |