

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260001 20/09
GTIN	4045197929266
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Koplengte L ₁	22 mm
Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaat	269005 1
Plaatafmeting	9 mm
Functiebreedte L ₄	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Totale lengte L	126 mm
ISO-code houder	SCSCR/L 2020K09
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500