

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	260000 20/12
GTIN	4045197929181
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Wisselplaatschroevenset	269028 20
Totale lengte L	126 mm
Plaatafmeting	12 mm
Schachtgrootte	20 mm
Onderlegplaat	269005 6
Koplengte L ₁	24 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Functiebreedte L ₄	25 mm
ISO-code houder	SCSCR/L 2020K12
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 2	269028 2
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500