

Klemdraaihouder, rechts, Schacht- / plaatafmeting: 16/12mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	260000 16/12
GTIN	4045197929174
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Functiebreedte L ₄	20 mm
ISO-code houder	SCSCR/L 1616H12
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
Plaatafmeting	12 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
Totale lengte L	101 mm
Koplengte L ₁	22 mm
Onderlegplaat	269005 6
Schachtgrootte	16 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	rechts
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15	674248 TX15
Wisselplaatschroevenset Type 20	269028 20
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500