

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 16/09mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260001 16/09
GTIN	4045197929259
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

ISO-code houder	SCSCR/L 1616H09
Onderlegplaat	269005 1
Wisselplaatschroevenset	269028 2
Plaatafmeting	9 mm
Schachtgrootte	16 mm
Totale lengte L	101 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 2
Functiebreedte L <sub>4</sub>	20 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 09T3..
Koplengte L <sub>1</sub>	20 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500