

Garant**Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 10/06mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260001 10/06
GTIN	4045197929235
Artikelklasse	21T

Technische beschrijving

Plaatafmeting	6 mm
geschikte wisselplaat	CC.. 0602..
Schachtgrootte	10 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 22
Totale lengte L	70 mm
ISO-code houder	SCSCR/L 1010E06
Koplengte L ₁	12 mm
Functiebreedte L ₄	12 mm
Norm	DIN ISO 5610
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten
Producttype	Klemdraaihouder

Accessoires

Wisselplaatschroevenset Type 22	269028 22
PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX8	674248 TX8
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500