

**Garant****Klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 20/12mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	260001 20/12
GTIN	4045197929297
Artikelklasse	21T

**Technische beschrijving**

Koplengte L <sub>1</sub>	24 mm
Onderlegplaat	269005 6
Totale lengte L	126 mm
Schachtgrootte	20 mm
Wisselplaatschroevenset	269028 20
ISO-code houder	SCSCR/L 2020K12
Functiebreedte L <sub>4</sub>	25 mm
Schroef voor onderlegplaat	269013 5
geschikte wisselplaat	CC.. 1204..
Plaatafmeting	12 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	nee
Instelhoek κ	45 graden
Toepassing	Vlakdraaien
Toepassing	Langsdraaien buiten

Producttype

Klemdraaihouder

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch E 6,3 Torx®-profiel TX15

674248 TX15

Wisselplaatschroevenset Type 2

269028 2

Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor  
verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm

659957 500