


Volprofielplaat 30° buiten links, HB7125, Aantal gangen / inch: 10**Bestelgegevens**

Bestelnummer	270970 10
GTIN	4045197929310
Artikelklasse	21J

Technische beschrijving

Aantal gangen/inch	10
Snijmateriaal	HM
Binnen-/buitentoepassing	buiten
Inzetsoort	links
Wisselplaatprofiel	Volprofiel
Soort	HB7125
Draadsoort	RD
Draadsoort	RD-LH
Schroefdraadnorm	DIN 405
Flankhoek rond	30 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	60 m/min	S
Continu	geschikt		
Onregelmatig	geschikt		
Onderbroken	geschikt		
nat maximaal	geschikt		