

**Ansell****Handschoenen, paar HyFlex® 11-619, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094262 10
GTIN	10076490481114
Artikelklasse	04P

**Omschrijving****Uitvoering:**

HyFlex® serie. Extreem dunne en desondanks robuuste handschoen door **18-gauge** breitechniek. Bijzonder geschikt voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is, zoals bij eindmontage van elektromotoren, airconditioning, kabelbomen.

HyFlex® 11-619. Met coating tot in de polsgedeelte.

**Norm:**

EN 388; EN 420

**Opmerking:**

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Breitechnologie: 18G

Kleur: wit

**Technische beschrijving**

Gewicht	7,4 g
Tastgevoel	zeer goed
Materiaal coating	PU

Handschoenmaat	10
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij natheid	matig
Pasvorm	zeer goed
DMF-vrij	nee
Grip bij olie	goed
siliconenvrij	nee
Ademend	zeer goed
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
EN 388:2016	2121X
Dragermateriaal	Nylon
Coating	PU
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	wit
Breitechnologie	18G
Producttype	Universele handschoenen