


Garant**Deelprofielplaat 60° binnen rechts, HB7010, Oplpend met: 0,5-3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	270792 0,5-3
GTIN	4045197929532
Artikelklasse	21J

Omschrijving

Uitvoering:
Deelprofielplaat 60° voor binnendraad.

Technische beschrijving

Snijmateriaal	HM
Draadspoed	0,5 mm
maximale draadspoed	3 mm
Inzetsoort	rechts
Binnen-/buitentoepassing	binnen
Wisselplaatprofiel	Deelprofiel
Soort	HB7010
Tolerantieklass	DIN 13 6H
Draadsoort	M
Draadsoort	MF

Draadsoort	M-LH
Draadsoort	MF-LH
Flankhoek	60 graden
Dikte	3,6 mm
Plaatafmeting L	16 mm
Producttype	Wisselplaat voor het draadsnijden

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Aluminium (kortspanend)	geschikt	250 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	180 m/min	N
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	130 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	90 m/min	P
Staal < 55 HRC	beperkt geschikt	40 m/min	H
RVS < 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	beperkt geschikt	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	beperkt geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	beperkt geschikt	150 m/min	N
Continu	geschikt		
nat maximaal	geschikt		
droog	beperkt geschikt		