

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-800, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094350 10
GTIN	10076490480872
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® serie. Veelzijdige handschoen met nitrilschuimlaag voor nauwkeurige en algemene werkzaamheden. Biedt een goed evenwicht tussen comfort, bewegingsvrijheid en handbescherming. Met Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ ter vermindering van de vermoeidheid van de hand. Oeko-Tex® Standard 100.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Pasvorm	zeer goed
DMF-vrij	ja
Tastgevoel	zeer goed

Grip bij natheid	matig
Grip bij olie	goed
Ademend	zeer goed
siliconenvrij	ja
Handschoenmaat	10
Materiaal coating	nitril
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Serie	HyFlex®
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Kleding standaard	Oeko-Tex Standard 100
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
Handschoeneigenschap	latexvrij
Handschoeneigenschap	DMF-vrij
EN 388	3131A
Dragermateriaal	Nylon
Coating	Nitrilschuim
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Allround
Lengte	199 mm
Kleur	grijs / wit
Gewicht	20,4 g
Breitechnologie	15G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	Nitrilschuim
Snijbeschermingsklasse	A
Producttype	Universele handschoenen

