

Honeywell**Handschoenen, paar Perfect Poly® Skin, Handschoenmaat: 10****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094250 10
GTIN	3603835501383
Artikelklasse	09A

Omschrijving**Uitvoering:**

Perfect Poly® Skin. Nauwsluitende handschoen met zeer nauwkeurig gevoel, met goede grip, hoog comfort en hoge bestendigheid. **Siliconenvrij.**

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Grip bij natheid	matig
Materiaal coating	PU
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij olie	matig
Handschoenmaat	10
Fabrikantnummer	Perfect Poly Skin

Tastgevoel	zeer goed
siliconenvrij	ja
Ademend	zeer goed
DMF-vrij	nee
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	10
Handschoeneigenschap	Siliconenvrij
Handschoeneigenschap	Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 388	3111X
Dragermateriaal	Polyamide
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	220 - 260 mm
Kleur	grijs / blauw
Gewicht	14-20 g
Breitechnologie	15G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Snijbeschermingsklasse	1
Producttype	Universele handschoenen