

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-619, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094262 11
GTIN	10076490481107
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® serie. Extreem dunne en desondanks robuuste handschoen door **18-gauge** breitechniek. Bijzonder geschikt voor licht montagewerk waarbij grote precisie vereist is, zoals bij eindmontage van elektromotoren, airconditioning, kabelbomen.

HyFlex® 11-619. Met coating tot in de polsgedeelte.

Norm:

EN 388; EN 420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Breitechnologie: 18G

Kleur: wit

Technische beschrijving

Gewicht	7,4 g
siliconenvrij	nee
Handschoenmaat	11

Pasvorm	zeer goed
Grip bij natheid	matig
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
Grip bij olie	goed
Tastgevoel	zeer goed
DMF-vrij	nee
Materiaal coating	PU
Ademend	zeer goed
Serie	HyFlex®
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
EN 388:2016	2121X
Dragermateriaal	Nylon
Coating	PU
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	wit
Breitechnologie	18G
Producttype	Universele handschoenen