



## Ring-stansgereedschapsset compleet in koffer, Stansgebied: 3-20mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	832100 3-20
GTIN	3700825601594
Artikelklasse	86C

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Tweecomponenten-houder (behalve maat 3–20) met pistoolgreep met verwisselbare, precisiegeslepen stansmessen. Voor het maken van afdichtingsringen in één handeling kunnen twee stansmessen met verschillende Ø in de houder worden opgenomen.

#### Toepassing:

Voor het perforeren of maken van (onderleg-)ringen in een handeling. Voor rubber, leer, vilt, kunststof, kurk, stof of soortgelijke materialen.

#### Levering:

Resp. 1 stansmes Ø nr. 832110: 10 st. gr. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20

Combinatiemogelijkheden van stansmessen binnen : buiten (mm): 3–10 binnen met 12–20 buiten

Koffer lengtëxbreedtëxhoogte (mm): Kunststof 140×100×40

#### Opmerking:

- **Gebruik hout, leer of iets dergelijks als ondergrond bij het stansen.**
- **De volgende combinaties zijn niet mogelijk: 20 (binnen) met 22 (buiten); 30 (binnen) met 32 (buiten); 40 (binnen) met 42 (buiten); 50 (binnen) met 52 (buiten).**

### Technische beschrijving

Stansgebied	3 - 20 mm
-------------	-----------

Producttype

Stansgereedschap

**Accessoires**

Reservestansmes Voor gat-Ø 3 mm	832110 3
Houder Voor stansgebied 3-20 mm	832120 3-20
Cirkelsnijder mes	832130
Reservestansmes Voor gat-Ø 6 mm	832110 6
Reservestansmes Voor gat-Ø 8 mm	832110 8
Centreerpunt geveerd	832140
Reservestansmes Voor gat-Ø 4 mm	832110 4
Reservestansmes Voor gat-Ø 14 mm	832110 14
Reservestansmes Voor gat-Ø 12 mm	832110 12
Reservestansmes Voor gat-Ø 16 mm	832110 16
Reservestansmes Voor gat-Ø 10 mm	832110 10
Reservestansmes Voor gat-Ø 20 mm	832110 20
Reservestansmes Voor gat-Ø 18 mm	832110 18