

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-600, Handschoenmaat: 11****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094240 11
GTIN	10076490886568
Artikelklasse	04P

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® 11-600. Fijngebreide handschoenen met handpalmcoating voor droge werkomgevingen. Geschikt voor nauwkeurige werkzaamheden, zeer ademend. Met dun dragermateriaal voor gebruik in de industrie bij lichte en fijne werkzaamheden waarbij **maximale bewegingsvrijheid** nodig is. Bescherming van de producten tegen vingerafdrukken, handschoenresten en vervuiling van het ene product op het andere. Bijzonder geschikt voor de montage van kleine onderdelen zoals kogellagers, scharnieren en veren.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
DMF-vrij	nee
Grip bij olie	matig

Tastgevoel	zeer goed
Grip bij natheid	matig
Pasvorm	zeer goed
Materiaal coating	PU
Ademend	zeer goed
siliconenvrij	nee
Handschoenmaat	11
Serie	HyFlex®
Beschermingscategorie	Categorie II
Handschoentype	Universele handschoenen
Inhoud	12
EN 388	3121A
Dragermateriaal	Nylon
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Lengte	200 mm
Kleur	wit
Gewicht	11,6 g
Breitechnologie	15G
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
Materiaal	PU
Snijbeschermingsklasse	A
Producttype	Universele handschoenen