

**Handschoenen, paar 6230, Handschoenmaat: 7****Bestelgegevens**

Bestelnummer	094236 7
GTIN	4059904093775
Artikelklasse	09H

Omschrijving**Uitvoering:**

6230. Antistatische handschoen voor **ESD**-toepassingen. Ook geschikt voor de bediening van **touchscreens**.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

EN 16350

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Handschoenen die tegen elektrostatische ontlading beschermen, isoleren de handen niet tegen elektrische spanning. Alleen voor productbescherming, niet geschikt voor werkzaamheden aan spanningvoerende leidingen of als bescherming tegen elektrische schokken.

Technische beschrijving

Materiaal coating	PU
Handschoenmaat	7

DMF-vrij	nee
EN 388 snijvastheid	1
Hittebescherming	niet aanwezig, n.v.t.
siliconenvrij	nee
Grip bij natheid	matig
Pasvorm	goed
EN 388 weerstand na scheuren	3
Ademend	goed
EN 388 slijtvastheid	4
EN 388 doorsteekweerstand	1
Tastgevoel	zeer goed
Grip bij olie	matig
Handschoentype	Universele handschoenen
Beschermingscategorie	Categorie II
Inhoud	12
Handschoeneigenschap	Geschikt voor touchscreens
Breitechnologie	13G
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Toepassing	meerdere keren te gebruiken
EN 388	3141X
Dragermateriaal	Nylon / carbon
Coating	PU
Coatingvariant	Handpalm
Toepassingsgebied	Precisie
Kleur	wit / grijs
Gewicht	14 g
Producttype	ESD-handschoenen

