


HOLEX**Ronde trekpons, zonder kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 20mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 834000 20 |
| GTIN | 2050000996436 |
| Artikelklasse | 86C |

Omschrijving**Uitvoering:**

Bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

Zonder kogeldrukklager.

Toepassing:

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

Bediening:

a) met **schroefsleutel**.

B) met **handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

Opmerking:

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

Technische beschrijving

| | |
|---|-----------------|
| Stempel-Ø (gat-Ø) | 20 mm |
| Sleutelwijdte van drukbout | 17 mm |
| Voor te boren gat-Ø | 11 mm |
| Voor materiaaldikte (plaat St 37) | 1,75 mm |
| Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot | 1,25 mm |
| Drukbout | M10×1×45 |
| Producttype | Ponggereedschap |

Accessoires

| | |
|--|--------------|
| Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schroefdraad-Ø / Lengte 10/45 mm | 834040 10/45 |
|--|--------------|