

**Garant****Platformwagen (duwstang) T1, Type: T14****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918500 T14
GTIN	4045197612014
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Handgreep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.  
2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

**Norm:****EN 1757-3****Accessoires:**

Geperforeerde wand nr. 918580 maat SP1. Niet meegeleverd.

**Kleur:**

Zilverkleurige **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Gewicht	27 kg
Laadvlakhoogte boven	853 mm

Laadvlakbreedte	609 mm
Belastbaarheid	200 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte onder	195 mm
Wiel-Ø	125 mm
Hoogte	1019 mm
Norm	EN 1757-3
Type	T14
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Breedte	813 mm
Laadvlakdiepte	459 mm
Diepte	459 mm
Producttype	Platformwagen (duwstang)

---

## Accessoires

Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP1	918580 SP1
Klembord voor tafelwagen	918581