

**Garant****Platformwagen T3, Type: T32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918520 T32
GTIN	4045197611888
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

1 Laadvlak.

Gelaste staalconstructie, plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Handgreep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

**Norm:****EN 1757-3****Accessoires:**

Geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

**Kleur:**Zilverkleurige **poedercoating**.**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Wiel-Ø	125 mm
Breedte	970 mm

Hoogte	915 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Gewicht	20 kg
Type	T32
Belastbaarheid	250 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwiel en zonder vastzetter	2
Norm	EN 1757-3
Laadvlakbreedte	850 mm
Laadvlakhoogte	195 mm
Diepte	509 mm
Laadvlakdiepte	500 mm
Producttype	Platformwagen

---

## Accessoires

Klembord voor tafelwagen	918581
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP2	918580 SP2