

**Garant****Tafelwagen T9, Type: T94****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918550 T94
GTIN	4045197612137
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

2 Laadvlakken.

Middelste etage als toebehoren leverbaar. Plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak.

Gelaste staalconstructie.

Greep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Accessoires:**

Tussenlegbord nr. 918575; geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

**Kleur:**

zilverkleurige **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Maximale belastbaarheid	500 kg
-------------------------	--------

Hoogte	925 mm
Type	T94
Laadvlakbreedte	1000 mm
Breedte	1190 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Norm	EN 1757-3
Laadvlakhoogte boven	925 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Wiel-Ø	200 mm
Laadvlakdiepte	600 mm
Diepte	609 mm
Laadvlakhoogte onder	270 mm
Gewicht	49 kg
Producttype	Tafelwagen

---

## Accessoires

Tussenlegbord voor tafelwagen T9, inschroefbaar Laadvlakdiepte 600 mm	918575 600
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP4	918580 SP4
Klembord voor tafelwagen	918581