

Garant**Tafelwagen T9, Type: T96****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918550 T96
GTIN	4045197612144
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Laadvlakken.

Middelste etage als toebehoren leverbaar. Plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak.

Gelaste staalconstructie.

Greep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:

EN 1757-3

Accessoires:

Tussenlegbord nr. 918575; geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:

zilverkleurige **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Norm	EN 1757-3
------	-----------

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakdiepte	700 mm
Laadvlakbreedte	1000 mm
Wiel-Ø	200 mm
Maximale belastbaarheid	500 kg
Diepte	709 mm
Hoogte	925 mm
Laadvlakhoogte boven	925 mm
Gewicht	54 kg
Laadvlakhoogte onder	270 mm
Type	T96
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Breedte	1190 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Producttype	Tafelwagen

Accessoires

Klembord voor tafelwagen	918581
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP5	918580 SP5
Tussenlegbord voor tafelwagen T9, inschroefbaar Laadvlakdiepte 700 mm	918575 700