

Ansell**Handschoenen, paar HyFlex® 11-801, Handschoenmaat: 8****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestelnummer | 094351 8 |
| GTIN | 10076490491823 |
| Artikelklasse | 04P |

Omschrijving**Uitvoering:**

HyFlex® serie. Veelzijdige handschoen met nitrilschuimlaag voor nauwkeurige en algemene werkzaamheden. Biedt een goed evenwicht tussen comfort, bewegingsvrijheid en handbescherming. Met Ansell zonz® Comfort Fit Technology™ ter vermindering van de vermoeidheid van de hand. Oeko-Tex® Standard 100.

Met nylon spandex-materiaal en siliconenvrije coating. Latexvrij.

Norm:

EN 388; EN ISO 21420

Antistatisch gemäß EN 1149.

Opmerking:

Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud daarvan.

Technische beschrijving

| | |
|-------------------|-----------|
| Handschoenmaat | 8 |
| Pasvorm | zeer goed |
| Materiaal coating | nitril |

| | |
|------------------------|------------------------------------------------|
| Hittebescherming | niet aanwezig, n.v.t. |
| Grip bij olie | goed |
| Ademend | zeer goed |
| DMF-vrij | nee |
| siliconenvrij | nee |
| Grip bij natheid | matig |
| Tastgevoel | zeer goed |
| Serie | HyFlex® |
| Beschermingscategorie | Categorie II |
| Handschoentype | Universele handschoenen |
| Kleding standaard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Inhoud | 12 |
| Handschoeneigenschap | Siliconenvrij |
| Handschoeneigenschap | DMF-vrij |
| Handschoeneigenschap | Huidvriendelijk voor personen met een allergie |
| Handschoeneigenschap | latexvrij |
| EN 388 | 3131A |
| Dragermateriaal | Spandex nylon |
| Coating | Nitrilschuim |
| Coatingvariant | Handpalm |
| Toepassingsgebied | Allround |
| Lengte | 192 mm |
| Kleur | zwart / grijs |
| Gewicht | 20,4 g |
| Breitechnologie | 15G |
| Toepassing | meerdere keren te gebruiken |
| Materiaal | Nitrilschuim |
| Snijbeschermingsklasse | A |
| Producttype | Universele handschoenen |

