

**Garant****Montagewagen, Type: TB3/0****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918583 TB3/0
GTIN	4045197684158
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stabiel gelast frame van stalen buis. Voor modulaire plaatsing van draagrails voor open magazijnbakken. Dubbelzijdig gebruik mogelijk, er kunnen 8 draagrails per kant worden geplaatst (nuttige hoogtes van de bakken in acht nemen). Draagrails kunnen in een raster van 50 mm worden geplaatst en hebben een belastbaarheid van 30 kg. Ergonomische tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, navens met rollagers.

**Levering:**

leeg.

**Kleur:**

Zilverkleurige **poedercoating**.

**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Breedte	1225 mm
Nuttige diepte	700 mm

Nuttige breedte	1000 mm
Gewicht	27,2 kg
Maximale belastbaarheid	250 kg
Hoogte	1200 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Inhaakraster	50 mm
Nuttige hoogte	900 mm
Diepte	710 mm
Type	TB3/0
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Wiel-Ø	125 mm
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Producttype	Materiaalwagen