

Garant**Platformwagen T3, Type: T36****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918520 T36
GTIN	4045197612106
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

1 Laadvlak.

Gelaste staalconstructie, plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Handgreep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:**EN 1757-3****Accessoires:**

Geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:Zilverkleurige **poedercoating**.**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Norm	EN 1757-3
Laadvlakbreedte	1000 mm

Type	T36
Gewicht	34 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Belastbaarheid	500 kg
Laadvlakhoogte	270 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Breedte	1120 mm
Hoogte	990 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Wiel-Ø	200 mm
Diepte	709 mm
Laadvlakdiepte	700 mm
Producttype	Platformwagen

Accessoires

Klembord voor tafelwagen	918581
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP5	918580 SP5