

Garant**Tafelwagen T9, Type: T98****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918550 T98
GTIN	4045197612151
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Laadvlakken.

Middelste etage als toebehoren leverbaar. Plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak.

Gelaste staalconstructie.

Greep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:

EN 1757-3

Accessoires:

Tussenlegbord nr. 918575; geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:

zilverkleurige **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
----------------	-----------------------

Norm	EN 1757-3
Wiel-Ø	200 mm
Type	T98
Hoogte	925 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	200 kg
Maximale belastbaarheid	500 kg
Laadvlakhoogte boven	925 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Diepte	809 mm
Laadvlakbreedte	1200 mm
Laadvlakhoogte onder	270 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Breedte	1390 mm
Laadvlakdiepte	800 mm
Gewicht	64 kg
Producttype	Tafelwagen

Accessoires

Klembord voor tafelwagen	918581
Tussenlegbord voor tafelwagen T9, inschroefbaar Laadvlakdiepte 800 mm	918575 800
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP6	918580 SP6