

**Garant****Platformwagen T3, Type: T38****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918520 T38
GTIN	4045197612113
Artikelklasse	91T

**Omschrijving****Uitvoering:**

1 Laadvlak.

Gelaste staalconstructie, plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Handgreep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen. 2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

**Norm:****EN 1757-3****Accessoires:**

Geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

**Kleur:**Zilverkleurige **poedercoating**.**Opmerking:**

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

**Technische beschrijving**

Laadvlakhoogte	270 mm
Norm	EN 1757-3

Type	T38
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Belastbaarheid	500 kg
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Laadvlakbreedte	1200 mm
Materiaal wiel	Polyurethaan-loopvlak
Breedte	1320 mm
Hoogte	990 mm
Gewicht	41 kg
Wiel-Ø	200 mm
Diepte	809 mm
Laadvlakdiepte	800 mm
Producttype	Platformwagen

---

## Accessoires

Klembord voor tafelwagen	918581
Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP6	918580 SP6