


**HOLEX****Ronde trekpons, zonder kogeldrukklager, Stempel-Ø (gat-Ø): 28,3mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	834000 28,3
GTIN	2050000996481
Artikelklasse	86C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Bestaande uit matrijs, stempel en drukbout.

**Zonder** kogeldrukklager.

**Toepassing:**

Voor het stansen van zeer uiteenlopende materialen, zoals plaatstaal, V2A-plaat, aluminiumplaat, koperplaat etc. Speciaal voor gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen (bijv. grote metaalplaten, schakelkasten, zekeringkasten, verdeelkasten, instrumentenpanelen, spoelbakken, carrosserieën etc.). Niet geschikt voor buisbewerking. Drukbout en matrijs tijdens het werken absoluut invetten.

**Bediening:**

a) met **schroefsleutel**.

B) met **handhydrauliek** nr. 834655 maat 1.

C) met **hydraulische handpomp** nr. 834700. **Vanaf Ø 50 wordt gebruik van de hydraulische handpomp aanbevolen.**

**Materiaal:**

Speciaal gereedschapsstaal, gebruineerd.

**Opmerking:**

- **Bij bediening met hydraulische apparatuur de drukbout vervangen door trekbout nr. 834070 (accessoires).**
- **Maat 32 en 35 voor het perforeren van roestvrijstalen aanrechten, om 1/2 inch-kranensets te bevestigen.**

## Technische beschrijving

Stempel-Ø (gat-Ø)	28,3 mm
Sleutelwijdte van drukbout	17 mm
Voor te boren gat-Ø	11 mm
Drukbout	M10×1×55
Voor materiaaldikte (plaat St 37)	1,75 mm
Voor schroefdraad van pantserstalen pijp DIN 40430	Pg21
Voor RVS-platen afhankelijk van sterkte tot	1,25 mm
Producttype	Ponggereedschap

## Accessoires

Kogelgelagerde reservebout voor ronde trekpons Schoefdraad-Ø / Lengte 10/55 mm	834060 10/55
Reserve-drukbout voor ronde trekpons Schoefdraad-Ø / Lengte 10/55 mm	834040 10/55