

Garant**Etagewagen TS9 met 4 laadvlakken, Type: TS94****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918560 TS94
GTIN	4045197684448
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

Gelaste staalconstructie, inlegdelen van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak. Verstelbaar in een raster van 130 mm. Aan de zijkant geplaatste greep met Haptoprene®-laag en slagvast polypropyleen.

2 bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:**EN 1757-3****Accessoires:**

Extra legbord nr. 918577. Geperforeerde wand nr. 918580.

Kleur:

Zilverkleurige **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Belastbaarheid totaal	500 kg
-----------------------	--------

Gewicht	70 kg
Wiel-Ø	200 mm
Belastbaarheid per inlegdeel	75 kg
Laadvlaktbreedte	1000 mm
Breedte	1225 mm
Norm	EN 1757-3
Greep	ja
Hoogte	1835 mm
Materiaal wiel	Massief rubber
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Type	TS94
Hoogteverstelraster	130 mm
Diepte	610 mm
Laadvlakdiepte	600 mm
Hoogteverstelling in raster	130 mm
Producttype	Etagewagen

Accessoires

Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP4	918580 SP4
Klembord voor tafelwagen	918581
Tussenlegbord voor etagewagen TS9 inschroefbaar Laadvlakdiepte 600 mm	918577 600