

Garant**Montagewagen, Type: TB3/90****Bestelgegevens**

Bestelnummer	918583 TB3/90
GTIN	4045197684165
Artikelklasse	91T

Omschrijving**Uitvoering:**

Stabiel gelast frame van stalen buis. Voor modulaire plaatsing van draagrails voor open magazijnbakken. Dubbelzijdig gebruik mogelijk, er kunnen 8 draagrails per kant worden geplaatst (nuttige hoogtes van de bakken in acht nemen). Draagrails kunnen in een raster van 50 mm worden geplaatst en hebben een belastbaarheid van 30 kg. Ergonomische tweecomponenten-Haptoprene®-handgreep. 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Levering:

Uitgerust met 12× draagrails nr. 918584 gr. TB3, 54× open magazijnbakken rood nr. 963321 gr. SB5 en 36× open magazijnbakken blauw nr. 963321 gr. SB4.

Kleur:

Zilverkleurige **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
--------------------------------------	---

Maximale belastbaarheid	250 kg
Nuttige hoogte	900 mm
Nuttige diepte	700 mm
Breedte	1225 mm
Aantal open magazijnbakken	90
Hoogte	1200 mm
Gewicht	27,2 kg
Nuttige breedte	1000 mm
Diepte	710 mm
Inhaakraster	50 mm
Type	TB3/90
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Wiel-Ø	125 mm
Hoogteverstelling in raster	50 mm
Producttype	Materiaalwagen

Accessoires

Greep Kleur BLACK	920135 BLACK
Draagrail voor montagewagen Geschikt voor type TB3	918584 TB3
Greep Kleur BLUE	920135 BLUE
Open magazijnbak PElos Type SB5	963321 SB5
Open magazijnbak PElos Type SB4	963321 SB4
Montagewagen Type TB3/0	918583 TB3/0