

Garant**Tafelwagen T5, Type: T54****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 918530 T54 |
| GTIN | 4045197611840 |
| Artikelklasse | 91T |

Omschrijving**Uitvoering:**

2 Laadvlakken.

Gelaste staalconstructie, plateau van **houtvezelplaat** met antracietkleurig, krasvast oppervlak.

Handgreep met Haptoprene®-inzet en slagvast polypropyleen.

2 Bok- en 2 zwenkwielen (met vergrendeling) met niet-strepend polyurethaan-loopvlak, naven met rollagers.

Norm:

EN 1757-3

Accessoires:

Tussenlegbord nr. 918570; geperforeerde wand nr. 918580. Niet meegeleverd.

Kleur:

Zilverkleurige **poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering plaats in losse delen. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

| | |
|------------------|--------|
| Laadvlaktbreedte | 850 mm |
|------------------|--------|

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Aantal zwenkwielen met vergrendeling | 2 |
| Laadvlakhoogte boven | 850 mm |
| Laadvlakdiepte | 500 mm |
| Belastbaarheid laadvlak boven | 80 kg |
| Wiel-Ø | 125 mm |
| Aantal bokwielen zonder vastzetter | 2 |
| Hoogte | 1020 mm |
| Materiaal wiel | Polyurethaan-loopvlak |
| Diepte | 509 mm |
| Type | T54 |
| Breedte | 980 mm |
| Gewicht | 34 kg |
| Maximale belastbaarheid | 250 kg |
| Norm | EN 1757-3 |
| Laadvlakhoogte onder | 195 mm |
| Producttype | Tafelwagen |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| Klembord voor tafelwagen | 918581 |
| Geperforeerde wand inschroefbaar Type SP2 | 918580 SP2 |
| Extra lade voor tafelwagens Type 75 | 918556 75 |
| Tussenlegbord voor tafelwagen T5 en T7, inschroefbaar Laadvlakdiepte 500 mm | 918570 500 |